

OIL-BASED ACRYLIC PAINT FOR GLASSWARE



本涂料是热硬化性丙烯酸树脂、密胺树脂调配而成的加热干燥涂料，是耐酒精性、贴附性、硬度、光泽、耐磨耗性等卓越的涂料。

设计为与调色剂及金属系列一起使用，可以实现各种颜色。

用途

化妆品瓶、香水瓶、酒类容器等玻璃用

产品特性

涂料类型	丙烯 密胺			
干燥时间	分类	180°C	190°C	200°C
	硬化干燥	18 分钟	15 分钟	13 分钟
稀释剂	DR-70, DR-3000	稀释率	40±10%	
涂料粘度	60±5(KU/25°C)	颜色	透明	
比重	0.95~1.00	光泽	有光、无光	
固形物	45±3	保存期限 (25°C 以下)	12 个月	
硬度	H			

使用方法

表面处理	• 请将被涂面的油分、水分、沙子、灰尘、其他异物全部清除干净。			
	• 请进行不分散表面处理及火焰处理。			
	• 请涂装硅烷系底漆后涂装。			
涂装方法	• 静电喷涂			
	推荐稀释剂	DR-3000, DR-70	稀释黏度	13~20 秒 (福特杯 #4/25°C)
	• 空气喷涂			
	推荐稀释剂	DR-3000, DR-70	稀释黏度	13~20 秒 (福特杯 #4/20°C)
其他事项	• 若调色剂与颜料过量混合，物性有可能降低，因此使用前请咨询技术部。			
	• 除白色以外的调色剂不可单独涂装，必须与本产品混合后使用。			
	• 混合青色颜料时，贴附力急剧下降，因此请补充投入贴附增进剂使用。			
	• 超过保存期限时间越长，涂料的黏度越大，这不是制造上的不良。			
	• 调配涂料时，若使用纸杯，会导致缩孔及通孔，因此严禁使用。			

▶ 所有资料依据实验室理论及经验为基础制作而成，随着本公司不断改善品质，有可能在未预告的情况下更改。